

flexGRIP®

stabilisation et protection du cathéter

PICC

La réponse aux problèmes connus rencontrés **avec les sutures** :

- ✓ Les infections de la circulation sanguine associées aux cathéters centraux (CLABSI) sont réduites de 80 % lorsqu'un dispositif de fixation est utilisé¹
- ✓ Une réduction de 24 % des complications associées aux PICC est observée²
- ✓ Améliore le confort et la sécurité des patients
- ✓ Élimine le risque de blessures par piqûre d'aiguille chez les soignants

sûr
confortable
facile à utiliser
polyvalent


GRANDE FORCE DE FIXATION
AVEC
TECHNOLOGIE DE
COUSSIN D'AIR
SANS IMPACT SUR LE DÉBIT

flexGRIP®

stabilisation et protection du cathéter

PICC

Le FlexGRIP PICC est un pansement stabilisateur stérile à usage unique pour fixer les cathéters centraux insérés par voie périphérique (PICC), des cathéters de ligne médiane (MIDLINE) et des cathéters artériels avec ailettes de suture.



¹ Crnich CJ, Maki DG. The promise of novel technology for the prevention of intravascular device-related bloodstream infection. II. Long-term devices. Clin Infect Dis. 2002; 34(10):1362-1368.

² Royer T. Improving short peripheral IV outcomes: a clinical trial of two securement methods. J Assoc Vasc Acc. 2003;8(4):1-5

Les produits Bedal sont stériles et sans latex, sans PVC et sans DEHP.
Les produits Bedal ont le marquage CE et sont enregistrés à la FDA

caractéristiques

- Taille unique, universelle ; 3-6 Fr
- Fixation **en trois points**
- **Empêche** les micromouvements du cathéter
- Adhésif hypoallergénique sans danger pour la peau
- PANSEMENT fixateur de cathéter bas profil

avantages

- Conçu pour prévenir la migration et le délogement du cathéter ainsi que les complications telles que l'occlusion, l'infiltration ou l'extravasation
- Diminue le risque d'infection due aux CCIP en empêchant tout effet piston du cathéter
- Prévient les lésions cutanées liées aux adhésifs médicaux (MARSI)
- Confort optimal pour le patient

Pour commander :

code produit	description et gamme de tailles	qté
PICC36	FlexGRIP PICC 3-6 Fr	50 UNITÉ/BOÎTE

vidéo d'instructions



bedal

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flex-grip.com